



### Produktdata

Produktfamilj	Thorsman
Produktnamn	Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent	Multimedia montageplåt
Tillgänglig utrustning	Etikettfönster
Färg	Vit (NCS 0701-G46Y)
Kvantitet per set	Set med 10 st

### Teknisk data

Antal uttagsbrunnar	2
Produktkompatibilitet	Alcatel moduluttag
Montering	Snäppfäste
Montagesätt	Kanalmontage
Material	PC/ABS
Längd	66 mm
Höjd	12 mm
Bredd	32 mm

### Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C
IP-kapslingsklass	IP20

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	5,700 g
Förpackning 1 höjd	32,000 mm
Förpackning 1 bredd	12,000 mm
Förpackning 1 längd	66,000 mm

### Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

