



### Produktdata

Produktfamilj	Thorsman
Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent	Multimedia anslutningsatts
Produktbeskrivning	Vinklad
Tillgänglig utrustning	Monteringsadapter
Typ av skärmning	UTP
Färg	Vit (NCS 0701-G46Y)
Kvantitet per set	1 st

### Teknisk data

Montagefästen	Service bärare med 80 mm front
Antal uttagsbrunnar	2
Typ av kontakt	RJ45
Nätverkskategori	6
Produktkompatibilitet	Actassi
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren) PC/ABS
Längd	84 mm
Höjd	84 mm
Bredd	50 mm

### Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C
--------------------------------	-------------

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------