



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Produktbeskrivning	Anslutningskit
Färg	Vit (NCS 0701-G46Y)
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Funktion	Jalusi
Knapp	Vippa
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V AC
Montering	Snäppfäste
Material	PC/ABS
Längd	84 mm
Höjd	84 mm
Bredd	52 mm




Miljö

Standarder	SS-EN 60669-1
Omgivningstemperatur vid drift	-20...40 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	114 g
Förpackning 1 höjd	6,3 cm
Förpackning 1 bredd	16,7 cm
Förpackning 1 längd	19,9 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja

RoHS-förordning Kina

 [RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning

 [Produktmiljöprofil](#)

Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor
