



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Produktbeskrivning	Apparat enhet
Färg	White
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Funktion	Kron
Knapp	Vippa
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V AC
Montering	Snäppfäste
Material	PC/ABS PA (polyamid)
Längd	84 mm
Höjd	80 mm
Bredd	50 mm

Miljö

Standarder	SS-EN 60669-1
Omgivningstemperatur vid drift	-20...40 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Packing Units

Förpackning 1 vikt	86,200 g
Förpackning 1 höjd	45,000 mm
Förpackning 1 bredd	70,000 mm
Förpackning 1 längd	80,000 mm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

