



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent	Frontskyddskit
Färg	Vit (NCS 0701-G46Y)
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Enhetskomposition	Märkfönster Dubbelvippa Etikett Ram
Produktdestination	Rullgardin
Montering	Snäppfäste
Märkning	Pil
Material	PC/ABS
Längd	84 mm
Höjd	84 mm
Bredd	27 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-20...40 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	32,0 g
Förpackning 1 höjd	2,7 cm
Förpackning 1 bredd	8,4 cm
Förpackning 1 längd	8,4 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BAG
Förpackning 2 antal enheter	10
Förpackning 2 vikt	521,0 g
Förpackning 2 höjd	14,5 cm
Förpackning 2 bredd	19,9 cm
Förpackning 2 längd	25,5 cm
Förpackning 3 enhetstyp	PAL
Förpackning 3 antal enheter	1080
Förpackning 3 vikt	68,268 kg
Förpackning 3 höjd	101,0 cm
Förpackning 3 bredd	80,0 cm
Förpackning 3 längd	120,0 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------