



### Produktdata

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Produktfamilj                  | Wibe                       |
| Produktnamn                    | Wibe kabelstegar           |
| Typ av produkt eller komponent | Förstärkt kabelstege       |
| Enhetens korta namn            | KHZV                       |
| Enhetsapplikation              | Industriella applikationer |

### Teknisk data

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Typ av sidoprofil               | Sluten profil          |
| Typ av stegpinne                | Rund                   |
| Placering (vid montage)         | Utomhus<br>Inomhus     |
| Rung spacing                    | 250 mm                 |
| Material with surface treatment | Stål, varmgalvaniserad |
| Corrosion class                 | C3/C4                  |
| Höjd                            | 150 mm                 |
| Bredd                           | 300 mm                 |
| Längd                           | 6 m                    |
| Vikt                            | 460 kg / 100 m         |

### Miljö

|                   |   |
|-------------------|---|
| Mounting location | Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker |
| Standarder        | IEC 61537   |

### Hållbarhetsinformation

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus                  | Green Premium-produkt  |
| REACH-förordning                   | <a href="#">REACH-Deklaration</a>  |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen     | Ja   |
| EU RoHS-direktiv                   | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a> |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja   |
| Kvicksilverfri                     | Ja   |
| RoHS-undantagsinformation          | <a href="#">Ja</a>   |
| RoHS-förordning Kina               | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>  |
| Miljöupplysning                    | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>   |

### Kontraktsgaranti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|