



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelstegar
Enhetens korta namn	15
Typ av produkt eller komponent	90° krök, inre

Teknisk data

Typ av riktningväxlare	Horisontell
Innerradie	268 mm
Typ av sidoprofil	Sluten profil
Typ av stegpinne	Perforerad profil
Produktdestination	Kabelstege 300 mmbredd
Material with surface treatment	Stål, Zinkpox Vit
Corrosion class	C5-I
Höjd	55 mm
Bredd	697 mm
Djup	697 mm
Vikt	290 kg / sats om 100

Miljö

Mounting location	Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar tunnlar och varv
-------------------	--

Packing Units

Förpackning 1 vikt	2900,000 g
--------------------	------------

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------