



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelstegar
Typ av produkt eller komponent	T-koppling
Enhetens korta namn	16

Teknisk data

Innerradie	268 mm
Typ av sidoprofil	Sluten profil
Typ av stegpinne	Perforerad profil
Produktdestination	Kabelstege 150 mmbredd
Material med ytbehandling	Stål, Zinkpox Vit
Korrosionsklass	C5-I
Längd	944 mm
Höjd	55 mm
Bredd	547 mm
Vikt	300 kg / sats om 100

Miljö

Monteringsplats	Area with almost permanent high levels of humidity and airborne pollution tunnels and dockyards
-----------------	---

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	3 kg
Förpackning 1 höjd	0,1 cm
Förpackning 1 bredd	54,7 cm
Förpackning 1 längd	94,4 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja

RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------
