



### Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelstegar
Enhetens korta namn	55
Typ av produkt eller komponent	90° krök, inre

### Teknisk data

Typ av riktningväxlare	Horisontell
Innerradie	268 mm
Typ av stegpinne	Perforerad profil
Produktdestination	Förstärkt kabelstege 200 mmbredd
Material with surface treatment	Stål, varmgalvaniserad
Corrosion class	C3/C4
Höjd	150 mm
Bredd	625 mm
Djup	625 mm
Vikt	510 kg / sats om 100

### Miljö

Mounting location	Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker
-------------------	---

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	5100,000 g
--------------------	------------

### Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------