



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelstegar
Enhetens korta namn	55
Typ av produkt eller komponent	90° krök, inre

Teknisk data

Typ av riktningväxlare	Horisontell
Innerradie	268 mm
Typ av stegpinne	Perforerad profil
Produktdestination	Förstärkt kabelstege 300 mmbredd
Material with surface treatment	Stål, Zinkpox Vit
Corrosion class	C5-I
Höjd	150 mm
Bredd	725 mm
Djup	725 mm
Vikt	560 kg / sats om 100

Miljö

Mounting location	Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar tunnlar och varv
-------------------	--

Packing Units

Förpackning 1 vikt	5600,000 g
--------------------	------------

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------