



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelstegar
Typ av produkt eller komponent	T-koppling
Enhetens korta namn	56

Teknisk data

Innerradie	268 mm
Typ av sidoprofil	Sluten profil
Typ av stegpinne	Perforerad profil
Produktdestination	Förstärkt kabelstege 400 mmbredd
Material med ytbehandling	Stål, varmgalvaniserad
Korrosionsklass	C3/C4
Längd	1250 mm
Höjd	150 mm
Bredd	825 mm
Vikt	840 kg / sats om 100

Miljö

Monteringsplats	Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Packing Units

Förpackning 1 vikt	8400,000 g
--------------------	------------

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------