



### Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktnamn	Wibe kabelrännor
Typ av produkt eller komponent	Ställbar böj
Enhetens korta namn	W10

### Teknisk data

Arbetsvinkel	105...165 ° justerbar i steg om 7,5°
Typ av riktningväxlare	Horisontell
Produktdestination	Kabelränna H= 40 mm B= 70 mm
Montagesätt	Push-in
Montering	Genom att låsa pluggen Med bult
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad
Corrosion class	C2
Höjd	40 mm
Bredd	67 mm
Vikt	10 kg / sats om 100

### Miljö

Mounting location	Delvis utomhusmiljö med låg exponering för korrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
-------------------	--

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	100,000 g
--------------------	-----------

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------