



### Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktnamn	Wibe kabelstegar
Typ av produkt eller komponent	Kabelstege
Enhetens korta namn	KHZSP
Enhetsapplikation	Torr omgivning

### Teknisk data

Typ av sidoprofil	Öppen profil
Typ av stegpinne	Perforerad profil
Placering (vid montage)	Inomhus
Rung spacing	250 mm
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad
Corrosion class	C2
Höjd	55 mm
Bredd	300 mm
Längd	4 m
Vikt	217 kg / 100 m

### Miljö

Mounting location	Partly outdoor environment with low exposure to corrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
Standarder	IEC 61537

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	7,98 kg
Förpackning 1 höjd	5,5 cm
Förpackning 1 bredd	29,7 cm
Förpackning 1 längd	400 cm

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>

---

RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

---

## Kontraktsgaranti

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---