



### Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Typ av produkt eller komponent	Vinkelplåt
Serie kompatibilitet	Wibe

### Teknisk data

Villkor för användning	90° horisontell T-koppling
Material with surface treatment	Syrafast stål AISI 316L
Corrosion class	C5-M
Höjd	24 mm
Bredd	195 mm
Djup	490 mm
Vikt	90 kg / sats om 100

### Miljö

Mounting location	Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar och salt reningsverk och offshore
-------------------	---

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	900,000 g
--------------------	-----------

### Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------