



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelstegar
Enhetens korta namn	15
Typ av produkt eller komponent	90° krök, yttre

Teknisk data

Typ av riktningväxlare	Horisontell
Innerradie	704 mm
Typ av sidoprofil	Sluten profil
Typ av stegpinne	Perforerad profil
Produktdestination	Kabelstege 300 mmbredd
Material with surface treatment	Syrafast stål AISI 316L
Corrosion class	C5-M
Höjd	55 mm
Bredd	1133 mm
Djup	1133 mm
Vikt	460 kg / sats om 100

Miljö

Mounting location	Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar och salt reningsverk och offshore
-------------------	---

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	4600,000 g
--------------------	------------

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------