



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelstegar
Typ av produkt eller komponent	T-koppling
Enhetens korta namn	16

Teknisk data

Innerradie	268 mm
Typ av sidoprofil	Sluten profil
Typ av stegpinne	Perforerad profil
Produktdestination	Kabelstege 150 mmbredd
Material med ytbehandling	Syrafast stål AISI 316L
Korrosionsklass	C5-M
Längd	944 mm
Höjd	55 mm
Bredd	547 mm
Vikt	300 kg / sats om 100

Miljö

Monteringsplats	Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar och salt reningsverk och offshore
-----------------	---

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	3 kg
Förpackning 1 höjd	5,5 cm
Förpackning 1 bredd	54,7 cm
Förpackning 1 längd	94,4 cm