



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelstegar
Typ av produkt eller komponent	T-koppling
Enhetens korta namn	16

Teknisk data

Innerradie	268 mm
Typ av sidoprofil	Sluten profil
Typ av stegpinne	Perforerad profil
Produktdestination	Kabelstege 200 mmbredd
Material med ytbehandling	Syrafast stål AISI 316L
Korrosionsklass	C5-M
Längd	997 mm
Höjd	55 mm
Bredd	597 mm
Vikt	320 kg / sats om 100

Miljö

Monteringsplats	Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar och salt reningsverk och offshore
-----------------	---

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	3200,000 g
--------------------	------------

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------