



### Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelstegar
Typ av produkt eller komponent	T-koppling
Enhetens korta namn	16

### Teknisk data

Innerradie	268 mm
Typ av sidoprofil	Sluten profil
Typ av stegpinne	Perforerad profil
Produktdestination	Kabelstege 400 mmbredd
Material med ytbehandling	Syrafast stål AISI 316L
Korrosionsklass	C5-M
Längd	1197 mm
Höjd	55 mm
Bredd	797 mm
Vikt	440 kg / sats om 100

### Miljö

Monteringsplats	Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar och salt reningsverk och offshore
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	4400,000 g
--------------------	------------

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------