



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktnamn	Wibe kabelrännor
Typ av produkt eller komponent	Ställbar böj
Enhetens korta namn	W10

Teknisk data

Arbetsvinkel	105...165 ° justerbar i steg om 7,5°
Typ av riktningväxlare	Horisontell
Produktdestination	Kabelränna H= 40 mm B= 70 mm
Montagesätt	Push-in
Montering	Med bult Genom att låsa pluggen
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad Vit
Corrosion class	C2
Höjd	40 mm
Bredd	67 mm
Vikt	10 kg / sats om 100

Miljö

Mounting location	Delvis utomhusmiljö med låg exponering för korrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Packing Units

Förpackning 1 vikt	100,000 g
--------------------	-----------

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti

18 months
