



Produktdata

| | |
|--------------------------------|---|
| Produktfamilj | Wibe |
| Produktområde | Wibe kabelsrännor |
| Typ av produkt eller komponent | Montageränna |
| Enhetens korta namn | W4 |
| Mounting location | Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker |

Teknisk data

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Typ av kabelränna | Hålad |
| Material with surface treatment | Stål, varmgalvaniserad naturell |
| Corrosion class | C3/C4 |
| Nominal cross section | 10907400 mm ² |
| Höjd | 15 mm |
| Bredd | 400 mm |
| Längd | 1960 mm |
| Tjocklek | 1,25 mm |
| Vikt | 313 kg / 100 m |

Packing Units

| | |
|---------------------|-------------|
| Förpackning 1 vikt | 1,000 kg |
| Förpackning 1 höjd | 1000,000 mm |
| Förpackning 1 bredd | 1000,000 mm |
| Förpackning 1 längd | 1000,000 mm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|