



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktnamn	Wibe kabelstegar
Typ av produkt eller komponent	Kabelstege
Enhetens korta namn	KHZ
Enhetsapplikation	Industriella applikationer

Teknisk data

Typ av sidoprofil	Sluten profil
Typ av stegpinne	Rund
Placering (vid montage)	Utomhus Inomhus
Rung spacing	250 mm
Material with surface treatment	Stål, varmgalvaniserad
Corrosion class	C3/C4
Höjd	55 mm
Bredd	200 mm
Längd	6 m
Vikt	280 kg / 100 m

Miljö

Mounting location	Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker
Standarder	IEC 61537

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------