



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktnamn	Wibe kabelrännor
Typ av produkt eller komponent	90° böj
Enhetens korta namn	W10

Teknisk data

Arbetsvinkel	90 °
Typ av riktningväxlare	Horisontell
Produktdestination	Kabelränna H= 60 mm B= 500 mm
Montagesätt	Push-in
Montering	Genom att låsa pluggen Med bult
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad
Corrosion class	C2
Höjd	60 mm
Bredd	597 mm
Djup	597 mm
Vikt	413 kg / sats om 100

Miljö

Mounting location	Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages
-------------------	---

Packing Units

Förpackning 1 vikt	4,130 g
Förpackning 1 längd	1,000 mm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti

18 months
