



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelrännor
Typ av produkt eller komponent	Kabelränna
Enhetens korta namn	W3
Mounting location	Partly outdoor environment with low exposure to corrosion lagerlokaler och parkeringsgarage

Teknisk data

Typ av kabelränna	Hålad
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad
Corrosion class	C2
Hålstorlek	Ø 5.8 mm trådändarna för låsning av skarv
Höjd	60 mm
Bredd	100 mm
Längd	3 m
Vikt	180 kg / 100 m

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	5,4 kg
Förpackning 1 höjd	6 cm
Förpackning 1 bredd	10 cm
Förpackning 1 längd	300 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------