



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelsrännor
Enhetens korta namn	W11
Typ av produkt eller komponent	Stigare
Mounting location	Partly outdoor environment with low exposure to corrosion lagerlokaler och parkeringsgarage

Teknisk data

Arbetsvinkel	0...90 °
Typ av riktningväxlare	Vertikal
Produktdestination	Kabelränna H= 60 mm B= 200 mm
Montagesätt	Push-in
Montering	Med bult Genom att låsa pluggen
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad
Corrosion class	C2
Bredd	197 mm
Djup	200 mm
Vikt	31 kg / sats om 100

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,310 g
Förpackning 1 längd	1,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------