



### Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelsrännor
Enhetens korta namn	W11
Typ av produkt eller komponent	Stigare
Mounting location	Delvis utomhusmiljö med låg exponering för korrosion lagerlokaler och parkeringsgarage

### Teknisk data

Arbetsvinkel	0...90 °
Typ av riktningväxlare	Vertikal
Produktdestination	Cable tray H= 60 mm W= 300 mm
Montagesätt	Push-in
Montering	Med bult Genom att låsa pluggen
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad
Corrosion class	C2
Bredd	297 mm
Djup	200 mm
Vikt	42 kg / sats om 100

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,420 g
Förpackning 1 längd	1,000 mm

### Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------