



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelsrännor
Enhetens korta namn	W11
Typ av produkt eller komponent	Stigare
Miljökaraktäristik	Delvis utomhusmiljö med låg exponering för korrosion lagerlokaler och parkeringsgarage

Teknisk data

Arbetsvinkel	0...90 °
Typ av riktningväxlare	Vertikal
Produktdestination	Kabelränna H= 60 mm B= 600 mm
Montagesätt	Push-in
Montering	Genom att låsa pluggen Med bult
Material	Stål, sendzimorförzinkad
Korrosivitetsklass	C2
Bredd	597 mm
Djup	200 mm
Vikt	75 kg / sats om 100

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 vikt	0,75 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
RECh-förordning	RECh-Deklaration
Innehåller ej RECh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produktens prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användningsområden. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.