



### Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktnamn	Wibe kabelrännor
Typ av produkt eller komponent	Ställbar böj
Enhetens korta namn	W10

### Teknisk data

Arbetsvinkel	105...165 ° justerbar i steg om 7,5°
Typ av riktningväxlare	Horisontell
Produktdestination	Cable tray H= 60 mm W= 200 mm
Montagesätt	Push-in
Montering	Med bult Genom att låsa pluggen
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad Vit
Corrosion class	C2
Höjd	60 mm
Bredd	197 mm
Vikt	53 kg / sats om 100

### Miljö

Mounting location	Delvis utomhusmiljö med låg exponering för korrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
-------------------	--

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	1,060 g
Förpackning 1 längd	1,000 mm

### Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

