

### Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktnamn	Wibe kabelrännor
Typ av produkt eller komponent	Ställbar böj
Enhetens korta namn	W10

### Teknisk data

Arbetsvinkel	105...165 ° justerbar i steg om 7,5°
Typ av riktningväxlare	Horisontell
Produktdestination	Kabelränna H= 60 mm B= 600 mm
Montagesätt	Push-in
Montering	Genom att låsa pluggen Med bult
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad Vit
Corrosion class	C2
Höjd	60 mm
Bredd	597 mm
Vikt	406 kg / sats om 100

### Miljö

Mounting location	Partly outdoor environment with low exposure to corrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
-------------------	---

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	8,120 g
Förpackning 1 längd	1,000 mm

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------