



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelsrännor
Enhetens korta namn	W11
Typ av produkt eller komponent	Stigare
Mounting location	Delvis utomhusmiljö med låg exponering för korrosion lagerlokaler och parkeringsgarage

Teknisk data

Arbetsvinkel	0...90 °
Typ av riktningväxlare	Vertikal
Produktdestination	Cable tray H= 60 mm W= 100 mm
Montagesätt	Push-in
Montering	Genom att låsa pluggen Med bult
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad Vit
Corrosion class	C2
Bredd	97 mm
Djup	150 mm
Vikt	15 kg / sats om 100

Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,300 g
Förpackning 1 längd	1,000 mm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------