



### Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelsrännor
Typ av produkt eller komponent	T-skarv
Enhetens korta namn	W29
Mounting location	Delvis utomhusmiljö med låg exponering för korrosion lagerlokaler och parkeringsgarage

### Teknisk data

Produktdestination	Kabelränna H= 60 mm B= 500 mm
Montagesätt	Push-in
Montering	Med bult
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad
Corrosion class	C2
Höjd	58 mm
Bredd	498 mm
Djup	67 mm
Vikt	67 kg / sats om 100

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,670 g
Förpackning 1 längd	1,000 mm

### Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------