



Produktdata

| | |
|--------------------------------|---|
| Produktfamilj | Wibe |
| Produktområde | Wibe kabelsrännor |
| Typ av produkt eller komponent | T-skarv |
| Enhetens korta namn | W29 |
| Mounting location | Partly outdoor environment with low exposure to corrosion lagerlokaler och parkeringsgarage |

Teknisk data

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Produktdestination | Kabelränna H= 60 mm B= 400 mm |
| Montagesätt | Push-in |
| Montering | Med bult |
| Material with surface treatment | Stål, sendzimirförzinkad Vit |
| Corrosion class | C2 |
| Höjd | 58 mm |
| Bredd | 398 mm |
| Djup | 67 mm |
| Vikt | 57 kg / sats om 100 |

Hållbarhetsinformation

| | |
|------------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |
| Cirkulationsprofil | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder |

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|