

Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktnamn	Wibe kabelstegar
Typ av produkt eller komponent	Kabelstege
Enhetens korta namn	KHZP
Enhetsapplikation	Industriella applikationer

Teknisk data

Typ av sidoprofil	Sluten profil
Typ av stegpinne	Perforerad profil
Placering (vid montage)	Inomhus Utomhus
Rung spacing	250 mm
Material with surface treatment	Stål, Zinkpox Vit
Corrosion class	C5-I
Höjd	55 mm
Bredd	500 mm
Längd	3 m
Vikt	340 kg / 100 m



Miljö

Mounting location	Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar tunnlar och varv
Standarder	IEC 61537

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	9,7 kg
Förpackning 1 höjd	5,5 cm
Förpackning 1 bredd	49,7 cm
Förpackning 1 längd	300 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja

RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------
