



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktnamn	Wibe kabelrännor
Typ av produkt eller komponent	90° böj
Enhetens korta namn	W4

Teknisk data

Arbetsvinkel	90 °
Typ av riktningväxlare	Horisontell
Produktdestination	Montageränna B= 200 mm
Montering	Med bult
Material with surface treatment	Syrafast stål AISI 316L
Corrosion class	C5-M
Höjd	16 mm
Vikt	55 kg / sats om 100

Miljö

Mounting location	Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar och salt reningsverk och offshore
-------------------	---

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	1,000 g
Förpackning 1 längd	1,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej RECh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil