



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktnamn	Wibe kabelrännor
Typ av produkt eller komponent	90° böj
Enhetens korta namn	W4
Enhetsapplikation	Cable management

Teknisk data

Arbetsvinkel	90 °
Typ av riktningväxlare	Horisontell
Produktdestination	Kabelränna B= 75 mm
Montering	Med bult
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad
Corrosion class	C2
Höjd	16 mm
Bredd	77 mm
Tjocklek	1 mm
Vikt	15 kg / sats om 100

Miljö

Mounting location	Partly outdoor environment with low exposure to corrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
-------------------	---

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	150,000 g
Förpackning 1 höjd	1,000 mm
Förpackning 1 bredd	1,000 mm
Förpackning 1 längd	1,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.