



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktnamn	Wibe kabelrännor
Typ av produkt eller komponent	90° böj
Enhetens korta namn	W4
Enhetsapplikation	Cable management

Teknisk data

Arbetsvinkel	90 °
Typ av riktningväxlare	Horisontell
Produktdestination	Kabelränna B= 300 mm
Montering	Med bult
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad
Corrosion class	C2
Höjd	16 mm
Bredd	302 mm
Tjocklek	1 mm
Vikt	102 kg / sats om 100

Miljö

Mounting location	Partly outdoor environment with low exposure to corrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
-------------------	---

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	1020,000 g
Förpackning 1 höjd	1,000 mm
Förpackning 1 bredd	1,000 mm
Förpackning 1 längd	1,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil