



### Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelsrännor
Enhetens korta namn	W4
Typ av produkt eller komponent	Stigare
Enhetsapplikation	Cable management
Mounting location	Delvis utomhusmiljö med låg exponering för korrosion lagerlokaler och parkeringsgarage

### Teknisk data

Arbetsvinkel	90 °
Typ av riktningväxlare	Vertikal
Produktdestination	Montageränna B= 400 mm
Tillgänglig utrustning	Utan anslutningar
Justering	Vertikal
Montagesätt	Push-in
Montering	Med bult Genom att låsa pluggen
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad
Corrosion class	C2
Höjd	16 mm
Bredd	402 mm
Djup	250 mm
Vikt	77 kg / sats om 100
Tjocklek	1 mm

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	770,000 g
Förpackning 1 höjd	1,000 mm
Förpackning 1 bredd	402,000 mm
Förpackning 1 längd	250,000 mm

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>