



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelsrännor
Enhetens korta namn	W4
Typ av produkt eller komponent	Stigare
Mounting location	Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker

Teknisk data

Arbetsvinkel	90 °
Typ av riktningväxlare	Vertikal
Produktdestination	Montageränna B= 150 mm
Material with surface treatment	Stål, varmgalvaniserad
Corrosion class	C3/C4
Höjd	16 mm
Bredd	152 mm
Djup	250 mm
Vikt	33 kg / sats om 100

Packing Units

Förpackning 1 vikt	330,000 g
Förpackning 1 höjd	1,000 mm
Förpackning 1 bredd	152,000 mm
Förpackning 1 längd	250,000 mm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil