



### Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktnamn	Wibe kabelrännor
Typ av produkt eller komponent	90° böj
Enhetens korta namn	W4
Enhetsapplikation	Kabelhantering

### Teknisk data

Arbetsvinkel	90 °
Typ av riktningväxlare	Horisontell
Produktdestination	Montageränna B= 150 mm
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad Vit
Corrosion class	C2
Höjd	16 mm
Bredd	152 mm
Tjocklek	1 mm
Vikt	37 kg / sats om 100

### Miljö

Mounting location	Delvis utomhusmiljö med låg exponering för korrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
-------------------	--

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	370,000 g
Förpackning 1 höjd	1,000 mm
Förpackning 1 bredd	1,000 mm
Förpackning 1 längd	1,000 mm

### Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>