



### Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelsrännor
Typ av produkt eller komponent	Förstärkt kabelränna
Enhetens korta namn	W1
Mounting location	Partly outdoor environment with low exposure to corrosion lagerlokaler och parkeringsgarage

### Teknisk data

Typ av kabelränna	Ohålad
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad
Corrosion class	C2
Hålstorlek	Ø 5.8 mm trådändarna för låsning av skarv
Höjd	40 mm
Bredd	600 mm
Längd	2000 mm
Vikt	830 kg / 100 m

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	16600,000 g
Förpackning 1 höjd	40,000 mm
Förpackning 1 bredd	600,000 mm
Förpackning 1 längd	2000,000 mm

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integrator att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.