



### Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelsrännor
Typ av produkt eller komponent	Reducering
Enhetens korta namn	W28
Mounting location	Delvis utomhusmiljö med låg exponering för korrosion lagerlokaler och parkeringsgarage

### Teknisk data

Produktdestination	Kabelränna H= 40 mm B= 200 mm
Montering	Med bult
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad
Corrosion class	C2
Tjocklek	2 mm
Höjd	37,5 mm
Bredd	200 mm
Djup	200 mm
Vikt	23 kg / sats om 100
Marknadssegment	Kommersiella byggnader

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,230 kg
Förpackning 1 höjd	1,000 mm
Förpackning 1 bredd	1,000 mm
Förpackning 1 längd	1,000 mm

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.