



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelsrännor
Typ av produkt eller komponent	Reducering
Enhetens korta namn	W28
Mounting location	Partly outdoor environment with low exposure to corrosion lagerlokaler och parkeringsgarage

Teknisk data

Produktdestination	Kabelränna H= 40 mm B= 100 mm
Montering	Med bult
Material with surface treatment	Stål, sendzimirförzinkad Vit
Corrosion class	C2
Tjocklek	2 mm
Höjd	37,5 mm
Bredd	100 mm
Djup	200 mm
Vikt	17 kg / sats om 100

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	170,000 g
Förpackning 1 höjd	123,000 mm
Förpackning 1 bredd	38,000 mm
Förpackning 1 längd	1,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil