



### Produktdata

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Produktfamilj                  | Wibe   |
| Produktområde                  | Wibe kabelsrännor  |
| Typ av produkt eller komponent | Skarv  |
| Enhetens korta namn            | W2   |
| Mounting location              | Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar tunnlar och varv |

### Teknisk data

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Produktdestination              | Montageränna       |
| Montering                       | Med bult           |
| Material with surface treatment | Stål, Zinkpox Vit  |
| Corrosion class                 | C5-I               |
| Höjd                            | 15 mm              |
| Bredd                           | 200 mm             |
| Djup                            | 25 mm              |
| Vikt                            | 8 kg / sats om 100 |

### Förpackningsinformation

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Förpackning 1 vikt  | 0,800 g  |
| Förpackning 1 längd | 1,000 mm |

### Hållbarhetsinformation

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus                  | Green Premium-produkt  |
| Innehåller ej REACh SVHC-ämnen     | Ja   |
| EU RoHS-direktiv                   | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a> |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja   |
| Kvicksilverfri                     | Ja   |
| RoHS-undantagsinformation          | <a href="#">Ja</a>   |
| RoHS-förordning Kina               | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>  |
| Miljöupplysning                    | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>   |

### Kontraktsgaranti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|