



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelsrännor
Typ av produkt eller komponent	Skarv
Enhetens korta namn	W7
Mounting location	Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar tunnlar och varv

Teknisk data

Produktdestination	Perforerad kabelränna H= 40 mm B= 300 mm
Montagesätt	Push-in
Montering	Med bult Genom att låsa pluggen
Material with surface treatment	Stål, Zinkpox Vit
Corrosion class	C5-I
Bredd	296 mm
Djup	300 mm
Vikt	107 kg / sats om 100

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	2,140 g
Förpackning 1 längd	1,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------