



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelstegar
Typ av produkt eller komponent	Borttagbar krok
Enhetens korta namn	47
Erhållen utrustning	M12 skruv och mutter

Teknisk data

Montagefästen	Förstärkt kabelstege
Produktdestination	Förstärkt kabelstege
Material with surface treatment	Stål, Zinkpox Vit
Corrosion class	C5-I
Höjd	155 mm
Bredd	10 mm
Djup	73 mm
Vikt	27 kg / sats om 100

Miljö

Mounting location	Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar tunnlar och varv
-------------------	--

Packing Units

Förpackning 1 vikt	1,000 g
Förpackning 1 längd	1,000 mm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------