



Produktdata

Range	Actassi
Produkt	Adapterbricka med kontakter
Produktdestination	Fiberpanel
Erhållen utrustning	Multimodeadapter duplex 12 för LC

Teknisk data

Material	PC
Montering	Snäppfastsatt
Färg	Svart
Bredd	120 mm
Höjd	35 mm
Djup	5,6 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,700 cm
Förpackning 1 bredd	4,700 cm
Förpackning 1 djup	15,100 cm
Förpackning 1 vikt	63,000 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	74
Förpackning 2 höjd	30,000 cm
Förpackning 2 bredd	30,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	5,073 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Logistik information

Ursprungsland	CN
---------------	----
