



Produktdata

Produktfamilj	Linergy
Produktnamn	HK
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Antal poler	3P + N
[I _{th}] termisk ström fritt i luft	32 A
I ² t ON aktivering	200000 A ² .s
Antal punkter	2
Antal ledare	4 kabel (kablar) 4 mm ²
Kabellängd	0,25 m
Kvantitet per set	Sats om 6

Teknisk data

[Ui] isolationsspänning	600 V överensstämmer med CSA 600 V överensstämmer med UL 690 V överensstämmer med IEC 60439-1
Toppstöm	25 kA
Bredd	36 mm
Höjd	46 mm
Djup	38 mm
Produktens vikt	0,05 kg

Miljö

Standarder	IEC 60439
Produktcertifieringar	UL LR0S (Lloyds register of shipping) CSA DNV

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	12,7 cm
Förpackning 1 bredd	13,5 cm
Förpackning 1 djup	15,5 cm
Förpackning 1 vikt	70,0 g
Förpackningstyp 2	P06
Antal i Förpackning 2	384
Förpackning 2 höjd	75,0 cm
Förpackning 2 bredd	60,0 cm
Förpackning 2 djup	80,0 cm
Förpackning 2 vikt	42,244 kg
Förpackningstyp 3	BB1
Number of Units in Package 3	6
Förpackning 3 höjd	13,5 cm
Förpackning 3 bredd	12,7 cm
Förpackning 3 djup	15,5 cm
Förpackning 3 vikt	494,0 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------