



Produktdata

Produktområde	Lineryg
Typ av produkt eller komponent	Kabelavslut
Kabelarea	Medium
Standarder	NF C 63-023
Typ av förpackning	Förpackning
Kvantitet per set	5 satser om 200
Kabel area/dimension	1,5 mm ²

Teknisk data

Typ av kabelände	Enledare
Tilläggsinformation	Utan märkteckenshållare
Färg	Svart
Material frontring	Halogenfri plast
Rörmaterial	Koppar överensstämmer med ISO 1337
Antal kablar	1
AWG ledardiameter	AWG 16
Storlek frontring	Ø 4 mm
Rördiameter	2 mm
Längd	14 mm
Rörlängd	8 mm
Produktens vikt	0,18 kg

Miljö

Produktcertifieringar	UL
Omgivningstemperatur vid drift	-20...105 °C

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	1,8 g
Förpackning 1 höjd	0,5 cm
Förpackning 1 bredd	0,5 cm
Förpackning 1 längd	1,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	200
Förpackning 2 vikt	27 g
Förpackning 2 höjd	2,5 cm
Förpackning 2 bredd	6,5 cm
Förpackning 2 längd	12 cm
Förpackning 3 enhetstyp	BB2
Förpackning 3 antal enheter	1000
Förpackning 3 vikt	144 g
Förpackning 3 höjd	7,5 cm

Förpackning 3 bredd	12,5 cm
Förpackning 3 längd	13 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------