



Produktdata

Produktområde	Linery
Typ av produkt eller komponent	Kabelavslut
Kabelarea	Medium
Standarder	NF C 63-023
Typ av förpackning	Förpackning
Kvantitet per set	5 satser om 100
Kabel area/dimension	1,5 mm ²

Teknisk data

Typ av kabelände	Tvåledare
Tilläggsinformation	Utan märkteckenshållare
Färg	Svart
Material frontring	Halogenfri plast
Rörmaterial	Koppar överensstämmer med ISO 1337
Antal kablar	2
AWG ledardiameter	AWG 16
Storlek frontring	Ø 3.6 x 6.6 mm
Rördiameter	2,5 mm
Längd	15 mm
Rörlängd	8 mm
Produktens vikt	0,155 kg

Miljö

Produktcertifieringar	CCSAus
Omgivningstemperatur vid drift	-20...105 °C

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	1 g
Förpackning 1 höjd	0,5 cm
Förpackning 1 bredd	0,5 cm
Förpackning 1 längd	1,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BAG
Förpackning 2 antal enheter	100
Förpackning 2 vikt	25 g
Förpackning 2 höjd	2,5 cm
Förpackning 2 bredd	3,5 cm
Förpackning 2 längd	12 cm
Förpackning 3 enhetstyp	BB1
Förpackning 3 antal enheter	500
Förpackning 3 vikt	153 g

Förpackning 3 höjd	7 cm
Förpackning 3 bredd	12,5 cm
Förpackning 3 längd	13 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------