



## Produktdata

Produktfamilj	Merten
Produktnamn	Merten insats
Typ av produkt eller komponent	Dimmer
Produktbeskrivning	Komplett enhet

## Teknisk data

Montagefästen	Infälld
Manövertyp	Tryckknapp med Mekanisk
Enhetsapplikation	Automatisk detektering
Ue märkspänning	230 V AC 50 Hz
Last	Halogenlampa: 5...150 W vid 230 V Glödlampa: 5...200 W Lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: 5...200 W LED-lampa: 4...20 VA (RL LED läge) LED-lampa: 4...100 VA (RC läge) Lågspänningshalogenlampa med ferromagnetiska transformator: 5...200 VA
Skyddstyp	Elektroniskt kortslutnings- och automatiskt överlastskydd Överhettningsskydd
Kabelns skallängd	6 mm
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> fast Skruvanslutningar 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> solid
Relativ fuktighet	5...95 %
IP-kapslingsklass	IP20
Standarder	EN 60 669-2-1 EN 61000-6-3
Produktcertifieringar	CE
Typ av förpackning	Kartong
Höjd	45 mm
Bredd	40 mm
Djup	20 mm
Inbyggnadsdjup	20 mm
Produktens vikt	0,02 kg

## Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	73 g
Förpackning 1 höjd	4,2 cm
Förpackning 1 bredd	7,4 cm
Förpackning 1 längd	7,4 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03

Förpackning 2 antal enheter	105
Förpackning 2 vikt	8,168 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.