



Produktdata

Produktfamilj	Trend
Typ av produkt eller komponent	Rörelsedetektor
Enhetsapplikation	Övervakning
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Typ av sensor	PIR
Färg	Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Variant	Basversion
Märkeffekt i W	350 W
Ue märkspänning	230 V AC 50/60 Hz
Märkström	16 A
Effektområde	40...350 W för glödlampa 40...350 W för 230V halogenlampor
Överföringsområde	Framåt: 10.5 m (maximal) Sidled: 10.5 m (maximal)
Avkänningsvinkel	120°
Horisontell detekteringsvinkel	0...120 °
Ljuskänslighet	0...500 lux
Tidsfördröjningsintervall	1 s...20 min
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Apparatmontering	Infälld
Material	Plast
Ytbehandling	Polerad
Montagehöjd	1...1,5 m
Inbyggnadsdjup	16 mm
Höjd	82 mm
Bredd	82 mm
Utskjutande mått	20 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Omgivningstemperatur vid drift	-5...45 °C
Produktcertifieringar	SEMKO[RETURN]CE[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO
Standarder	EN 60 669-2-1 EN 61 000-6

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användningsapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8 cm
Förpackning 1 bredd	9,5 cm
Förpackning 1 djup	9,5 cm
Förpackning 1 vikt	160 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------